

Ansell**Juego de guantes desechables TouchNTuff® 92-600, Talla de guante: 8****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|--------------|
| Número de pedido | 094721 8 |
| GTIN | 076490493370 |
| Clase de artículo | 04P |

Descripción**Ejecución:**

Juego de guantes desechables **en caja expendedora**. Categoría III. Sin talco.
TouchNTuff® 92-600. Exento de látex: sin riesgo de una alergia de tipo I. Perfil de agarre liso.
Homologado para el contacto con alimentos. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norma:

EN 374

Descripción técnica

| | |
|---|------------|
| Talla de guante | 8 |
| Grosor de pared | 0,12 mm |
| Tiempo de permeación con nitrilo de acetona 99 % | <10 min |
| Tiempo de permeación con ciclohexano 99 % | >480 min |
| Tiempo de permeación con sulfóxido de dimetilo 99 % | <10 min |
| Tiempo de permeación con etanol 95 % | <10 min |
| Tiempo de permeación con isopropanol 99 % | 60-120 min |

| | |
|--|--|
| Tiempo de permeación con hidróxido de sodio 50 % | >480 min |
| Tiempo de permeación con ácido sulfúrico 50 % | >480 min |
| Tiempo de permeación con ácido sulfúrico 96 % | <10 min |
| Serie | TouchNTuff® |
| Categoría de protección | Categoría III |
| Tipo de guante | Guante desechable |
| Característica de los guantes | Certificación para alimentos |
| Característica de los guantes | exento de látex |
| Característica de los guantes | Apto para la piel de personas alérgicas |
| Característica de los guantes | Exento de silicona |
| EN 374 | Tipo B (JKPT) |
| Resistencia a sustancias químicas | JKPT |
| Material | Nitrilo |
| Clase de protección | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 |
| Material de base | Nitril |
| Recubrimiento | Nitril |
| Espesor | 0,13 mm |
| Longitud | 240 mm |
| Contenido | 100 |
| Peso | 3,1 g |
| Color | verde |
| Intervalo de aplicación | Precisión |
| AQL | 1,5 |
| Aplicación | desechable |
| Tipo de producto | Guante desechable |