

ASATEX**Par de guantes de protección contra el frío 3677V, Talla de guante: 11**

Datos de pedido

Número de pedido	094811 11
GTIN	4029201140854
Clase de artículo	09H

Descripción

Ejecución:

3677 V. Guante con **forro acrílico muy caliente y agradable**. Máxima seguridad de agarre en caso de humedad gracias al recubrimiento de vinilo HPT®. Repele el aceite y la grasa.

Norma:

3677 V. Guante con **forro acrílico muy caliente y agradable**. Máxima seguridad de agarre en caso de humedad gracias al recubrimiento de vinilo HPT®. Repele el aceite y la grasa.

Aplicación:

Para entornos de trabajo ventosos, fríos o mojados.

Texto publicitario uso:

Para entornos de trabajo ventosos, fríos o mojados.

Norma:

EN 388; EN 511

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Texto publicitario indicaciones:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Color: negro

Descripción técnica

EN 388 resistencia a la abrasión	3
exento de silicona	sí
Talla de guante	11
Transpirabilidad	no disponible
Agarre en mojado	satisfactorio
Forma ajustada	muy satisfactorio
Protección contra el frío	satisfactorio
EN 388 resistencia al traspaso	1
Material recubrimiento	PVC
Agarre con aceite	satisfactorio
Material forro	Fibra acrílica
EN 388 resistencia al desgarre progresivo	2
Sensibilidad al tacto	no disponible
Exento de DMF	sí
EN 388 resistencia al corte	2
Protección contra el calor	no disponible
Categoría de protección	Categoría II
Tipo de guante	Guantes de protección contra el frío
Característica de los guantes	Exento de silicona
Característica de los guantes	Exento de DMF
Contenido	6
Aplicación	reutilizable
Intervalo de aplicación	Universal
EN 388:2016	3131X
EN 511	010
Material de base	Poliamida / acrílico
Recubrimiento	HPT/vinilo
Variante de recubrimiento	Recubrimiento 3/4
Color	negro

Peso	53 g
Tipo de producto	Guantes de protección contra el frío