



## Par de guantes de protección contra productos químicos Ultranitril 492, Talla de guante: 9



### Datos de pedido

Número de pedido	094745 9
GTIN	3245424921297
Clase de artículo	04P

### Descripción

#### Ejecución:

Guantes protectores de la categoría III.

Ultranitril 492. Guante de nitrilo estanco a los líquidos. Fabricado según un procedimiento de doble capa para una elevada resistencia química.

#### Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

EN 374:2016: Tipo A (AJKOPT)

### Descripción técnica

Tiempo de permeación con ciclohexano 99 %	>480 min
Grosor de pared	0,45 mm
Talla de guante	9
Tiempo de permeación con ácido sulfúrico 96 %	60-120 min
Tiempo de permeación con isopropanol 99 %	>480 min

exento de látex	sí
Tiempo de permeación con hidróxido de sodio 40 %	>480 min
exento de silicona	sí
Tiempo de permeación con acetona 99 %	<10 min
Tiempo de permeación con metanol 99 %	10-30 min
Material forro	Algodón-terciopelo
Categoría de protección	Categoría III
Tipo de guante	Guantes protectores frente a productos químicos
Clase de protección	Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374
EN 374:2016	Tipo A (AJKOPT)
EN 388:2016	3101X
Material	PVC
Material de base	Nitrilo
AQL	0,65
Longitud	320 mm
Espesor	0,38 mm
Color	verde
Norma/decreto	EN 374
Tipo de producto	Guantes protectores frente a productos químicos