



Juego de guantes desechables Dermatril P 743, Talla de guante: 8



Datos de pedido

Número de pedido	094725 8
GTIN	4008198774389
Clase de artículo	04Q

Descripción

Ejecución:

Juego de guantes desechables **en caja expendedora**. Categoría III. Sin talco.
Dermatril P 743. Mayor resistencia química y mecánica en comparación con 094730 (740).
Esto alarga la duración de uso del guante y ofrece protección frente a un amplio espectro de sustancias peligrosas. Homologado para el contacto con alimentos. Exenta de látex. Con guarnición larga. AQL 0,65 (EN 374-2).
Puntas de los dedos rugosas.

Norma:

EN 374; EN 455

Descripción técnica

Talla de guante	8
Quality Dress	Dermatril P 743
Grosor de pared	0,2 mm
Tiempo de permeación con nitrilo de acetona 99 %	<10 min

Tiempo de permeación con acetona 99 %	<10 min
Tiempo de permeación con ciclohexano 99 %	30-40 min
Tiempo de permeación con sulfóxido de dimetilo 99 %	10-30 min
Tiempo de permeación con etanol 95 %	10-30 min
Tiempo de permeación con isopropanol 99 %	10-30 min
Tiempo de permeación con metanol 99 %	<10 min
Tiempo de permeación con hidróxido de sodio 40 %	240-480 min
Tiempo de permeación con hidróxido de sodio 50 %	240-480 min
Tiempo de permeación con ácido sulfúrico 50 %	>480 min
Tiempo de permeación con ácido sulfúrico 96 %	10-30 min
Tipo de guante	Guante desechable
Categoría de protección	Categoría III
EN	EN 374
Característica de los guantes	Exento de DMF
Característica de los guantes	Certificación para alimentos
Característica de los guantes	exento de látex
EN 374	Tipo A (JKLOPT)
Resistencia a sustancias químicas	JKLOPT
Material	Nitrilo
propiedad electrostática	0,2 seg. Según la disipación de la carga EN 61340-5-1
Clase de protección	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Material de base	Nitril
Espesor	0,2 mm
Longitud	280 mm
Contenido	50
Color	azul
Intervalo de aplicación	Precisión
Clase de protección frente a cortes	0

AQL	0,65
Aplicación	desechable
Tipo de producto	Guante desechable