

Honeywell**Gafas protectoras cómodas Adaptec™, Tamaño: SLIM****Datos de pedido**

Número de pedido	096340 SLIM
GTIN	883940301204
Clase de artículo	09A

Descripción**Ejecución:**

Gafas de protección cómodas con **punte de la nariz regulable en altura y en anchura** y ángulo de inclinación regulable para que la comodidad de uso sea máxima. Además se puede ajustar la tensión de las patillas según el gusto personal y las condiciones de trabajo. Para una forma adaptada óptima, disponible en **dos anchos distintos**. El nuevo recubrimiento HydroShield™ proporciona **extraordinarias propiedades antiempañamiento y de resistencia contra los arañazos**.

Norma:

EN 166; EN 170

Característica del marco: Almohadillas nasales ajustables

Recubrimiento discos: sin empañar

Recubrimiento discos: resistente a los arañazos

Protección UV: Estándar

Material lunas: Policarbonato

Identificación del cristal: 2C-1,2 B-D 1 FTKN

Descripción técnica

Tamaño de gafas	SLIM
Material lunas	Policarbonato
Recubrimiento discos	sin empañar
Recubrimiento discos	resistente a los arañazos
Identificación del cristal	2C-1,2 B-D 1 FTKN

Protección UV	Estándar
Serie	Adaptec™
Identificación de la montura	EN 166 FT
Característica del marco	Almohadillas en las patillas
Característica del marco	Longitud de estribo ajustable
Característica del marco	Inclinación de estribo ajustable
Característica del marco	Almohadillas nasales ajustables
Tipo de producto	Gafas de protección