



Maleta para herramientas Competence para electricista, XXL II 115 piezas, Tipo: 2



Datos de pedido

Número de pedido	680525 2
GTIN	4010995420697
Clase de artículo	60N

Descripción

Ejecución:

Completo surtido de herramientas de electricista en una maleta de polipropileno resistente a los golpes. Los amortiguadores de presión de gas adicionales montados mantienen la tapa en distintas posiciones y evitan que se cierre automáticamente.

Suministro:

Juego de destornilladores dinámicos TorqueVario®-S electric: de 18 piezas, 0,5–5,0 Nm

Destornillador con cargador de puntas LiftUp electric, PH; PZ; PlusMinus: 7 piezas

Destornillador con portapuntas SoftFinish® electric slimVario para puntas slimBit de 6 mm: 1 ud.

Punta slimBit electric, PZ: 1 ud. tam. 2

Destornillador SoftFinish® electric slimFix, ranura: 1 ud. de cada tam. 3,5; 5,5; 6,5

Destornillador SoftFinish® electric slimFix, PH: 1 ud. de cada tam. 1; 2

Destornillador SoftFinish® electric slimFix, PZ: 1 ud. de cada tam. 1; 2

Destornillador SoftFinish® electric slimFix, PZ PlusMinus: 1 ud. de cada tam. 1; 2

Destornillador SoftFinish® electric slimFix, para Torx® Tamper Resistant: 1 ud. de cada tam. 10; 15; 20; 25

Destornillador SoftFinish® electric, para hexágono externo: 1 ud. de cada tam. 5,5; 7; 8; 10; 13

Destornillador de precisión PicoFinish electric, PH: 1 ud. tam. 0

Destornillador de precisión PicoFinish electric, ranura: 1 ud. tam. 2,5

Llave para armarios de distribución en forma de espiga, cuadrado macho 5–8, triángulo macho 9: 1 ud.

Destornillador SoftFinish®, ranura: 1 ud. de cada tam. 3,5; 12

Juego de puntas XLSelector, puntas en Y de 25 mm: 31 piezas

Juego de llaves acodadas con cabeza esférica en soporte ErgoStar para hexágono interior: 9 piezas

Alicate de corte lateral de alto rendimiento BiCut® Professional con DynamicJoint®: 1 ud.

Alicate de corte lateral Professional electric con DynamicJoint®: 1 ud.

Alicate cortacables Professional electric: 1 ud.

Alicate de corte lateral para mecánico de precisión, forma normal: 1 ud.

Alicates universales Professional electric con DynamicJoint® y OptiGrip: 1 ud.

Alicate de boca redonda plana Professional electric, curvado 40°: 1 ud.

Alicate de boca redonda plana Professional electric, recto: 1 ud.

Alicate regulable Professional electric: 1 ud.

Alicate de instalación TriCut Professional electric: 1 ud.

Herramienta pelacables: 1 ud.

Alicate pelacables automático para 0,03–16 mm²: 1 ud.

Engarzador automático para virolas de cable 0,08–16 mm²: 1 ud.

Engarzador para terminales de cable y contactos aislados 0,5–6 mm²: 1 ud.

Tijera de electricista para cables de hasta 50 mm² y función de engarce para virolas de cable 1–5 mm²: 1 ud.

Comprobador de tensión, sin contacto, unipolar, 230–1000 V CA: 1 ud.

Comprobador de tensión SoftFinish®, unipolar, 110–250 V, ranura: 1 ud. tam. 3

Linterna LED máx. 300 lm, con láser de clase 2 y luz UV máx. 400 nm: 1 ud.

Nivel de burbuja para electricistas, longitud 400 mm: 1 ud.

Metro plegable para electricistas Longlife®, longitud 2 m, naranja: 1 ud.

Juego de destornilladores-perforadores de agujeros para espigas SoftFinish® con espigas: 5 piezas

Martillo para electricistas, 300 g: 1 ud.

Nota:

El equipamiento está embalado por separado.

Descripción técnica