



## Sierra de sable con batería, Tipo: M18CSX



### Datos de pedido

Número de pedido	078220 M18CSX
GTIN	4002395160563
Clase de artículo	03L

### Descripción

#### Ejecución:

**Sierra de sable con batería Milwaukee** para trabajar en lugares de difícil acceso.

- **Sistema electrónico para control gradual del número de carreras y protección contra sobrecarga.**
- **Sistema de cambio rápido de hoja de sierra FIXTEC sin herramientas.**

Con **potente motor POWERSTATE™ sin escobillas.**

#### Suministro:

Incluye maleta/bolsa de transporte, 2 baterías, cargador rápido y hoja de sierra.

#### Nota:

Encontrará hojas de sierra de sable a partir del n.º 588600.

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados en los n.º 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

Embalaje: Maleta organizada (HD=Heavy Duty)

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo HB 18 V

Quality Dress: M18CSX-502X

Cantidad de baterías contenidas: 2

Tipo batería: Ion de litio

Capacidad de la batería: 5 Ah

Tensión de batería: 18 V

Longitud de carrera: 28,6 mm

### Descripción técnica

Tensión de batería	18 V
--------------------	------

Particularidad	FIXTEC, LED
Capacidad de la batería	5 Ah
Peso	4,1 kg
Vibraciones máximas según EN	16,7 m/s <sup>2</sup>
Longitud de carrera	28,6 mm
Número de carreras	0 - 3000 min <sup>-1</sup>
Quality Dress	M18CSX-502X
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo HB 18 V
Embalaje	Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Tipo batería	Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas	2
Suministro de energía	Con batería
Tipo de producto	Sierra

## Accesorios

Iones de Li Sistema M18B5 Tipo de batería, tipo de sujeción MB18 V	073816 MB18
Cargador de batería Tipo M1218C	073840 M1218C
Cargador de batería Tipo M1218FC	073840 M1218FC