

Garant
Juego de brocas cónicas de precisión para chapa HSS, TiN, Ø de corte DC: 3-30,5mm

Datos de pedido

Número de pedido	118130 3-30,5
GTIN	4045197579133
Clase de artículo	11C

Descripción
Ejecución:

Con punta de taladro afilada, no precisa taladrado previo. Cortes ascendentes de forma cónica y perímetro destalonado radialmente por muela para un corte helicoidal. Escala en las ranuras. Mango con 3 superficies adicionales.

Juego con 3 brocas cónicas para chapa y 1 pasta para brocas n.º 118160 en caja.

Aplicación:

Perforado sin rebabas ni marca de vibraciones.

Chapa de acero 0,1 – 2 mm, V2A 0,1 – 1 mm, metales no ferrosos: 0,1 – 5 mm, plásticos hasta 10 mm.

Contenido:

1 broca cónica para chapa cada uno: N.º 118030 tam. 3 – 14; 8 – 20; 16 – 30,5

Pasta para taladrar: N.º 118160

Descripción técnica

Ø de corte D _c	3 - 30,5 mm
Recubrimiento	TiN

anillo de color	sin
Material de corte	HSS
Tipo de producto	Broca escalonada
Norma	Norma de fábrica
Mango	Vástago con tres superficies de apriete

Accesorios

Brocas cónicas de precisión para chapa HSS Ø de corte DC 3-14 mm	118020 3-14
Brocas cónicas de precisión para chapa HSS Ø de corte DC 8-20 mm	118020 8-20
Pasta para brocas de Ø 29 mm × 91 mm	118160
Brocas cónicas de precisión para chapa HSS Ø de corte DC 16-30,5 mm	118020 16-30,5