



## Máscara de soldadura automática 3M™ Speedglas™ 100 V, Color: BLACK



### Datos de pedido

Número de pedido	097910 BLACK
GTIN	4046719712878
Clase de artículo	040

### Descripción

#### Ejecución:

**Máscara de soldadura automática** con todas las funciones básicas importantes. Para la protección fiable, con una **excelente relación de precio y rendimiento**. Con **cómoda cinta para la cabeza** y **sistema de carraca de funcionamiento suave** para el ajuste preciso de la forma. Determinación individual del retardo de aclarado con función Delay. **Elevada resistencia a los choques** según EN 175:B. Compatible con otros EPI, p. ej., máscaras de protección respiratoria. Vidrio frontal intercambiable. **Niveles de protección oscuros: 8-12. Nivel claro: 3.** Con batería de litio de 3 V (vida útil 1.500 horas). **Campo visual filtro de soldadura: 44 × 93 mm.**

#### Aplicación:

Soldadura MIG / MAG, WIG con electrodos y de alto amperaje

#### Norma:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Tiempo de conmutación de claro a oscuro: 0,1 ms

Tiempo de conmutación de oscuro a claro: 40 - 250 ms

Clasificación según EN 379: 1 / 2 / 2 / 2

### Descripción técnica

Tiempo de conmutación de oscuro a claro	40 - 250 ms
---	-------------

Clasificación según EN 379	1 / 2 / 2 / 2
Tipo	BLACK
Tiempo de conmutación de claro a oscuro	0,1 ms
Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Suministro de energía	con pilas
Tipo de producto	Máscara de soldadura