



## Máscara de soldadura automática optrel® serie expert, Tipo: E684



### Datos de pedido

Número de pedido	097950 E684
GTIN	7640429870421
Clase de artículo	09U

### Descripción

#### Ejecución:

La máscara de soldadura E684, con regulación continua de los niveles de protección, visión y solidez del color perfectas en todo el campo de visión, es especialmente apropiada para la soldadura en posición invertida. Con **ángulo de registro** ajustable individualmente y **posibilidad de adaptación del grado de sensibilidad** al entorno de trabajo. Con **retardo de apertura** para una aclaración más lenta después del estado oscuro. **Modo de rectificad**o adicional. Con **función crepuscular** para una transición fluida entre oscuro y claro.

- **Niveles de protección oscuros: 5 - 13 con campo de visión HD. Regulable en continuo con botón giratorio**
- **Nivel claro: 4**
- **Con pila de litio de 3 V (vida útil 3.000 horas)**
- **Color: plata**
- **Campo visual filtro de soldadura: 50 x 100 mm**

#### Aplicación:

Soldadura MIG / MAG, con electrodos, WIG, de plasma

#### Norma:

EN 175; EN 379; EN 166

#### Suministro:

1 vidrio frontal exterior, 1 bolsa de almacenamiento.

## Descripción técnica

Tipo	E684
Tiempo de conmutación de oscuro a claro	100 - 2000 ms
Suministro de energía	con pilas
Tiempo de conmutación de claro a oscuro	0,17 ms
Clasificación según EN 379	1 / 1 / 1 / 1
Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Tipo de producto	Máscara de soldadura