

HOLEX**Corona hueca HSS Profundidad de corte 30 mm, Sin revestimiento, Ø DC: 25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	118790 25
GTIN	4045197514936
Clase de artículo	12D

Descripción**Ejecución:**

Adecuado para todas las taladradoras de base magnética de uso corriente. Muy buen arranque de viruta gracias a la geometría de corte optimiza. Fácilmente rectificables. Con taladro de asiento Ø 19 mm.

HSS sin recubrimiento: alternativa económica.

Aplicación:

En taladradoras de columnas fijas o taladradoras de base magnética móviles para el acabado de taladros amplios en estructuras de acero. La fresa hueca mecaniza solamente un anillo de material fino por arranque de viruta. El núcleo de taladro se expulsa mediante una espiga de expulsión por tensión de resorte.

Suministro:

Sin espiga de expulsión.

Nota:

Para la lubricación de las fresas de corona se recomienda utilizar aceite de corte de alto rendimiento (ver n.º 084210).

Descripción técnica

Ø nominal D _c	25 mm
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS
Norma	Norma de fábrica

anillo de color	sin
Tipo de producto	Sierra de corona

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	60 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	60 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	15 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	10 m/min	M
Uni	adecuado		
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado con restricciones		