



## Fresa hueca MD Profundidad de corte 35 mm, Ø DC: 20mm



### Datos de pedido

Número de pedido	119000 20
GTIN	4014586240077
Clase de artículo	03G

### Descripción

#### Ejecución:

Barrenas sacanúcleos **de metal duro de alto rendimiento** con asiento QuickIN.

**Longitud total: 77 mm** en todos los tamaños de barrena.

#### Idóneo para:

Sistema de cambio rápido para un cambio de herramienta inmediato y sin llaves.

Adecuado para perforadoras por corona FEIN, con adaptador incluso para otros productos. La barrena sacanúcleos mecaniza sólo un anillo de material por arranque de viruta, con lo que se ahorra aprox. un 40 % – 60 % de tiempo.

#### Suministro:

**Sin** espiga de centrado.

#### Nota:

Taladros con base magnética FEIN, ver n.º 076520 / 076524/ 076526 grupo 0 – suministros para talleres.

Al utilizar la fresa de corona 119010 y 119000 se necesita el pasador de centrado 119019.

### Descripción técnica

Ø nominal D <sub>c</sub>	20 mm
Material de corte	MD
anillo de color	sin
Tipo de producto	Sierra de corona

### Datos de usuario

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Uni	adecuado		
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		