



Cortadora circular completa (sin anillo de seguridad) con 1 cuchilla inclinada HSS-E n.º 119550, Tipo: 00/MK3



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 119500 00/MK3 |
| GTIN | 4033591019232 |
| Clase de artículo | 16B |

Descripción

Ejecución:

Cortadora circular completa (sin anillo de seguridad), con 1 cuchilla HSS / E inclinada (n.º 119550) para un corte oblicuo, sin torsión de la cuchilla.

Aplicación:

En taladradoras fijas para cortes precisos de agujeros o discos.

Nota:

Para cortar anillos se pueden encajar diversos soportes de cuchilla en los travesaños en las medidas 00/.. y 00A.

Descripción técnica

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Ø de broca de centrar | 6 mm |
| Zona de pinchado con una cuchilla | 30 - 200 mm |
| Cono Morse | CM 3 |
| Tipo de producto | Cortadora circular |

Datos de usuario

| | Uso | V_c | Código ISO |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
| Aluminio, plásticos | adecuado | | |
| Aluminio (que produce virutas cortas) | adecuado | | |
| Aluminio > 10 % Si | adecuado | | |
| Acero < 500 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 750 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 900 N/mm ² | adecuado | | |
| INOX < 900 N/mm ² | adecuado con restricciones | | |
| CuZn | adecuado con restricciones | | |
| Uni | adecuado | | |
| húmedo máximo | adecuado con restricciones | | |
| seco | adecuado | | |