



Cortadora circular completa (sin anillo de seguridad) con 1 cuchilla inclinada HSS-E n.º 119550, Tipo: LILIPUT



Datos de pedido

Número de pedido	119500 LILIPUT
GTIN	4033591019201
Clase de artículo	16B

Descripción

Ejecución:

Cortadora circular completa (sin anillo de seguridad), con 1 cuchilla HSS / E inclinada (n.º 119550) para un corte oblicuo, sin torsión de la cuchilla.

Aplicación:

En taladradoras fijas para cortes precisos de agujeros o discos.

Nota:

Para cortar anillos se pueden encajar diversos soportes de cuchilla en los travesaños en las medidas 00/.. y 00A.

Descripción técnica

Ø de broca de centrar	5 mm
Zona de pinchado con una cuchilla	18 - 80 mm
Ø de mango	10 mm
Tipo de producto	Cortadora circular

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado		
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado		
Aluminio > 10 % Si	adecuado		
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado con restricciones		
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		