



Juego de llaves de vaso Zyklop-Speed 1/4 pulgada con función de parada, Número de piezas: 42



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 630297 42 |
| GTIN | 4013288190994 |
| Clase de artículo | 63F |

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; insertos para llaves de vaso según DIN 3124. Cuadrados macho / hembra según **DIN 3120**.

Disposición increíblemente compacta para colocar numerosas herramientas en poco espacio. Composición del juego de carracas completamente nueva gracias a las novedosas cajas de material textil con una gran robustez y durabilidad. Posibilidad de posicionamiento vertical para el almacenamiento ordenado en la estantería del taller. Protección adicional de la superficie gracias al material exterior textil. Peso y volumen reducidos para facilitar la movilidad. Con buscador de herramientas «Take it Easy»: código de colores por tamaños.

Surtido de 42 carracas en robusta caja de material textil. Cabezal de carraca giratorio libremente con 5 fijaciones definidas. Llaves de vaso Torx®, Hex-Plus y de hexágono exterior con función de sujeción para tornillos y tuercas.

Suministro:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 13 uds. tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Vasos de punta de 6 caras: 8 uds. tam. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm

Insertos para destornilladores Phillips: 3 ud. tam. 1; 2; 3

Insertos para destornilladores Pozidriv: 3 ud. tam. 1; 2; 3

Insertos para destornilladores planos: 2 uds. tam. 0,8x 5,5; 1,2x 6,5 mm

Insertos para destornilladores para Torx® interior: 9 uds. tam. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Prolongación Wobble: 1 ud. tam. 56 mm
 Prolongación "flexible-lock": 1 ud. tam. 150 mm
 Carraca Zyklus Speed: 1 ud. n.º 632390
 Herramienta de extracción de tuercas: 1 ud. tam. 14 mm
 Almacenamiento en: Estuche de tejido con cierre por adherencia

Descripción técnica

| | |
|---|---|
| Número de piezas | 42 |
| Intervalo de ancho de llave hexagonal | 2-8 mm |
| Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal | 4-14 mm |
| Perfil de salida | Llave de vaso hexagonal |
| Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® |
| Perfil de salida | Destornillador de 6 caras |
| Perfil de salida | Destornillador para Phillips |
| Perfil de salida | Destornilladores Pozidriv |
| Perfil de salida | Destornillador para ranuras |
| Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul |
| Quality Dress | 8100 SA All-In |
| Embalaje | Estuche de tejido, cierre por adherencia |
| Tipo de producto | Llave de vaso |