

Garant**Lima para pulir flexible de diamante CaraFin, Granulación: D126µm****Datos de pedido**

Número de pedido	529115 D126
GTIN	4045197994653
Clase de artículo	51G

Descripción**Ejecución:**

Lima para pulir con **cuerpo de base metálico flexible**. Lado superior de **material PU elástico**, revestimiento unilateral con grano de diamante. Aspecto de la superficie rectificada muy homogéneo gracias a diamantes multicristalinos.

Ventaja:

Se suprimen los tiempos de espera para la preparación y limpieza de las pastas de diamante.

Aplicación:

Ideal para trabajos de pulido en superficies cóncavas y convexas. Apropriada para **materiales duros como metal duro, fundición, aceros templados, cerámica y metales no ferrosos**.

Descripción técnica

Tamaño de grano	D126
Grado de finura	Pulido previo
Medio abrasivo	Diamante
Símbolo de medio abrasivo	D
Anchura	14 mm
Longitud	165 mm
Tipo de producto	Lima de diamante

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
--	-----	----------------	------------

Alu Mg	adecuado
Acero < 900 N/mm ²	adecuado
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado
Acero < 55 HRC	adecuado
Acero < 60 HRC	adecuado
Acero < 67 HRC	adecuado
Metal duro (MD)	adecuado
INOX	adecuado
Ti	adecuado
GG(G)	adecuado
CuZn	adecuado
Plástico, PRFV	adecuado
Barnices	adecuado
Uni	adecuado