

Garant**Juego de escariadores CN n.º 162900 con caja H7, Número de escariadores: 6****Datos de pedido**

Número de pedido	162925 6
GTIN	4045197994813
Clase de artículo	110

Descripción**Ejecución:**

Modelo adecuado a CN similar a DIN 212 **con Ø de mango recto** para el **asiento estandarizado** sobre todo en **platos de sujeción de expansión hidráulica o de alta precisión**. Para **la máxima precisión de concentricidad y seguridad de proceso**. **No se necesita adquirir alojamientos especiales**. Con filos largos y espiral a la izquierda. Cantidad de dientes par y paso de dientes desigual. Tam. 3 con punta de centrado, a partir de tam. 4 con taladrados de centrar en ambos lados.

Tolerancias de fabricación de los escariadores según DIN 1420 para margen de tolerancia H7.

Contenido:

1 escariador CN de cada tam.: Tam. 3; 4; 5; 6; 8; 10

Suministro:

Juego de escariadores CN de 6 piezas con caja.

Descripción técnica

Número de escariadores	6
Tolerancia de taladrado	H7
Material de corte	HSS E

Norma	Norma de fábrica
Mango	DIN 1835 A con h6
Empleo con tipo de perforación	en agujero pasante
Tipo de producto	Punta Phillips

Accesorios

Escariador CNH7 Ø nominal DC mm o pulgadas 3	162900 3
Escariador CNH7 Ø nominal DC mm o pulgadas 8	162900 8
Escariador CNH7 Ø nominal DC mm o pulgadas 6	162900 6
Escariador CNH7 Ø nominal DC mm o pulgadas 10	162900 10
Escariador CNH7 Ø nominal DC mm o pulgadas 4	162900 4
Escariador CNH7 Ø nominal DC mm o pulgadas 5	162900 5