

**HOLEX****Juego de escariadores de mano n.º 160150 con caja H7, Número de escariadores: 6****Datos de pedido**

Número de pedido	160175 6
GTIN	4045197994806
Clase de artículo	120

**Descripción****Ejecución:**

Con **espiral a la izquierda** 7 – 8° y corte previo a lo largo de 1/5 de la longitud del filo. Cantidad de dientes con división desigual para perforación redonda y sin marcas de vibraciones. El chaflán de rectificado cilíndrico en la parte de corte cilíndrico alisa la perforación y guía el escariador.

**Aplicación:**

Para taladros pasantes (no para agujeros ciegos). Muy adecuados también para taladros interrumpidos.

**Contenido:**

1 escariador de mano de cada tam.: Tam. 3; 4; 5; 6; 8; 10

**Suministro:**

Juego de escariadores de mano de 6 piezas con caja.

**Descripción técnica**

Número de escariadores	6
Tolerancia de taladrado	H7
Material de corte	HSS

Norma	DIN 206 B
Ángulo de hélice	7-8 grados
Empleo con tipo de perforación	en agujero pasante
Tipo de producto	Punta Phillips

## Accesorios

Escariador de mano H7 Ø nominal DC 6 mm	160150 6
Escariador de mano H7 Ø nominal DC 10 mm	160150 10
Escariador de mano H7 Ø nominal DC 5 mm	160150 5
Escariador de mano H7 Ø nominal DC 8 mm	160150 8
Escariador de mano H7 Ø nominal DC 3 mm	160150 3
Escariador de mano H7 Ø nominal DC 4 mm	160150 4