



Medidor climatológico Juego para corrientes de aire, Tipo: FR



Datos de pedido

Número de pedido	474162 FR
GTIN	4029547019371
Clase de artículo	47B

Descripción

Ejecución:

Medidor climatológico Testo 440 para medir la **velocidad de flujo y el caudal en el canal de ventilación (m/s, m³/h)**. Sonda de medición de rueda móvil 16 mm para la medición de caudales de aire grandes hasta 50 m/s.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Suministro:

Medidor climatológico Testo 440 n.º 474141 tam. 440, 3 uds. de pilas Mignon tipo AA, cable USB, maleta n.º 474161 tam. K y protocolo de calibración. Sonda de medición de rueda móvil n.º 474152 tam. FR

Descripción técnica

Capacidad de medición	0,6 - 50 m/s
Límite de error (m/s + % del valor de medición)	$\pm 0,2 + 1\%$ (0,6 a 40 m/s) $\pm 0,2 + 2\%$ (40,1 a 50 m/s) m/s
Temperaturas de funcionamiento	-10 - 70 °C

Clase de protección IP	IP 54
Suministro de energía	con pilas
Cantidad de pilas contenidas	3
Tipo de pila	Mignon, AA
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Calibración	Precio a petición
Tipo de producto	Medidor climatológico

Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6	081561 LR6
--	------------