



Remachadora para remaches ciegos inalámbrica (batería no incluida) M12BPRT, Tipo: M12BPRT



Datos de pedido

Número de pedido	770450 M12BPRT
GTIN	4058546223502
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

Aparato inalámbrico para uso flexible.

Ventaja:

- Iluminación por luz LED de la zona de trabajo.
- Clip para cinturón integrado.

Suministro:

Incluye batería de iones de litio n.º 073814 MB12 y cargador en maletín de plástico, boquillas 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 mm.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados con los n.º 073814, 073815, 073829, 073839 y 073840. Una versión sin batería y sin cargador se encuentra bajo el n.º 770450 M12BPRT-0.

Descripción técnica

Para remaches ciegos de todos los materiales hasta	4,8 mm
Fuerza de remachado	9000 N

Carrera de aparato	20,32 mm
Peso incluida batería	2,1 kg
Tensión de batería	12 V
Tipo batería	Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas	1
Capacidad de la batería	2 Ah
Suministro de energía	a batería
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 12 V
Embalaje	Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Tipo de producto	Remachadora para remaches ciegos

Accesorios

Sistema de iones de litio M12B6 Tipo de batería MB12	073829 MB12
Iones de Li Sistema M12B4 Tipo de batería MB12	073815 MB12
Iones de Li Sistema M4B2/M12B2 Tipo de batería MB12	073814 MB12
Juego de mordazas de mandril Tipo 1	770452 1
Juego de inicio batería Tipo M12NRG4	073839 M12NRG4
Juego de boquillas de recambio4 piezas Número de piezas 4	770451 4
Cargador de batería Tipo M1218C	073840 M1218C
Cargador de batería Tipo M1218FC	073840 M1218FC