

Garant
Macho para roscar a máquina para agujero pasante, Sin revestimiento, MF: M1X0,2

Datos de pedido

Número de pedido	130000 M1X0,2
GTIN	4045197996398
Clase de artículo	10N

Descripción
Nota:

Plazo de entrega: 91 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 25 uds.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Descripción técnica

Vástago cuadrado <input type="checkbox"/>	2,1 mm
Número de ranuras de sujeción	2
Norma	DIN 371
Longitud total L	40 mm
Material de corte	HSS E
Paso de rosca	0,2 mm
Clase de tolerancia	ISO 1 4H
Clase de tolerancia	ISO 1X 4HX
Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Clase de tolerancia	ISO 2X 6HX
Clase de tolerancia	6H +0,05
Clase de tolerancia	ISO 3 6G
Clase de tolerancia	ISO 3X 6GX

Clase de tolerancia	7H
Clase de tolerancia	7HX
Clase de tolerancia	7G
Clase de tolerancia	7GX
Clase de tolerancia	6H +0,10
Clase de tolerancia	6H +0,20
Ø de mango D _s	2,5 mm
Ø de rosca	1 mm
Número de filos Z	2
Profundidad de rosca	3 mm
Ø de agujero para roscar	0,8 mm
Tipo de rosca	MF
Tamaño de rosca	M1×0,2
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar