

**Garant****Macho para roscar a máquina para agujero pasante, Sin revestimiento, MF: M1,2X0,25****Datos de pedido**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Número de pedido  | 130000 M1,2X0,25 |
| GTIN              | 4045197996275    |
| Clase de artículo | 10N              |

**Descripción****Nota:**

Plazo de entrega: 91 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 25 uds.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

**Descripción técnica**

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Longitud total L              | 40 mm      |
| Número de filos Z             | 2          |
| Ø de rosca                    | 1,2 mm     |
| Material de corte             | HSS E      |
| Paso de rosca                 | 0,25 mm    |
| Número de ranuras de sujeción | 2          |
| Clase de tolerancia           | ISO 1 4H   |
| Clase de tolerancia           | ISO 1X 4HX |
| Clase de tolerancia           | ISO 2 6H   |
| Clase de tolerancia           | ISO 2X 6HX |
| Clase de tolerancia           | 6H +0,05   |
| Clase de tolerancia           | ISO 3 6G   |
| Clase de tolerancia           | ISO 3X 6GX |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Clase de tolerancia            | 7H   |
| Clase de tolerancia            | 7HX  |
| Clase de tolerancia            | 7G   |
| Clase de tolerancia            | 7GX  |
| Clase de tolerancia            | 6H +0,10   |
| Clase de tolerancia            | 6H +0,20   |
| Ø de agujero para roscar       | 0,95 mm  |
| Profundidad de rosca           | 3,6 mm   |
| Norma                          | DIN 371  |
| Ø de mango D <sub>s</sub>      | 2,5 mm   |
| Vástago cuadrado □             | 2,1 mm   |
| Tipo de rosca                  | MF   |
| Tamaño de rosca                | M1,2×0,25  |
| Recubrimiento                  | Sin revestimiento  |
| Ángulo de flanco               | 60 grados  |
| Norma rosca                    | DIN 13   |
| Forma del corte previo         | B  |
| Mango                          | Mango cilíndrico con h9                                      |
| Refrigeración interior         | no   |
| Empleo con tipo de perforación | hasta 3 × D en agujero pasante                               |
| Sentido del corte              | derecha  |
| Tipo de herramienta de roscar  | Macho para roscar a máquina,<br>para mecanizado convencional |
| anillo de color                | sin  |
| Tipo de producto               | Macho para roscar  |