

Garant**Macho para roscar a máquina para agujero pasante, Sin revestimiento, MF: M31X0,5****Datos de pedido**

Número de pedido	130000 M31X0,5
GTIN	4045197999658
Clase de artículo	10N

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 35 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Descripción técnica

Profundidad de rosca	93 mm
Número de filos Z	4
Número de ranuras de sujeción	4
Norma	DIN 376
Ø de rosca	31 mm
Clase de tolerancia	ISO 1 4H
Clase de tolerancia	ISO 1X 4HX
Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Clase de tolerancia	ISO 2X 6HX
Clase de tolerancia	6H +0,05
Clase de tolerancia	ISO 3 6G
Clase de tolerancia	ISO 3X 6GX
Clase de tolerancia	7H

Clase de tolerancia	7HX
Clase de tolerancia	7G
Clase de tolerancia	7GX
Clase de tolerancia	6H +0,10
Clase de tolerancia	6H +0,20
Vástago cuadrado □	20 mm
Longitud total L	180 mm
Paso de rosca	0,5 mm
Material de corte	HSS E
Ø de mango D _s	25 mm
Ø de agujero para roscar	30,5 mm
Tipo de rosca	MF
Tamaño de rosca	M31×0,5
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar