

Garant**Macho para roscar a máquina para agujero pasante, Sin revestimiento, MF: M4X0,7****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 130000 M4X0,7 |
| GTIN | 4045197997760 |
| Clase de artículo | 10N |

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 35 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 3 uds.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Descripción técnica

| | |
|-------------------------------|------------|
| Número de filos Z | 3 |
| Material de corte | HSS E |
| Número de ranuras de sujeción | 3 |
| Paso de rosca | 0,7 mm |
| Norma | DIN 371 |
| Longitud total L | 63 mm |
| Ø de rosca | 4 mm |
| Clase de tolerancia | ISO 1 4H |
| Clase de tolerancia | ISO 1X 4HX |
| Clase de tolerancia | ISO 2 6H |
| Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX |
| Clase de tolerancia | 6H +0,05 |
| Clase de tolerancia | ISO 3 6G |

| | |
|--------------------------------|--|
| Clase de tolerancia | ISO 3X 6GX |
| Clase de tolerancia | 7H |
| Clase de tolerancia | 7HX |
| Clase de tolerancia | 7G |
| Clase de tolerancia | 7GX |
| Clase de tolerancia | 6H +0,10 |
| Clase de tolerancia | 6H +0,20 |
| Profundidad de rosca | 12 mm |
| Ø de mango D _s | 4,5 mm |
| Vástago cuadrado □ | 3,4 mm |
| Ø de agujero para roscar | 3,3 mm |
| Tipo de rosca | MF |
| Tamaño de rosca | M4×0,7 |
| Recubrimiento | Sin revestimiento |
| Ángulo de flanco | 60 grados |
| Norma rosca | DIN 13 |
| Forma del corte previo | B |
| Mango | Mango cilíndrico con h9 |
| Refrigeración interior | no |
| Empleo con tipo de perforación | hasta 3 × D en agujero pasante |
| Sentido del corte | derecha |
| Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional |
| anillo de color | sin |
| Tipo de producto | Macho para roscar |