

Garant**Macho para roscar a máquina para agujero pasante, Sin revestimiento, MF: M52X1****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 130000 M52X1 |
| GTIN | 4045197625656 |
| Clase de artículo | 10N |

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 35 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: MF

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 376

Clase de tolerancia: ISO 1 4H

Clase de tolerancia: ISO 1X 4HX

Clase de tolerancia: ISO 2 6H

Paso de rosca: 1 mm

Longitud total L: 250 mm

Ø de mango D_s: 40 mm

Vástago cuadrado □: 32 mm

Ø de agujero para roscar: 51 mm

Descripción técnica

| | |
|--------------------------|---------|
| Norma | DIN 376 |
| Longitud total L | 250 mm |
| Profundidad de rosca | 156 mm |
| Material de corte | HSS E |
| Ø de agujero para roscar | 51 mm |

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Vástago cuadrado □ | 32 mm |
| Paso de rosca | 1 mm |
| Ø de mango D _s | 40 mm |
| Ø de rosca | 52 mm |
| Número de filos Z | 4 |
| Clase de tolerancia | ISO 1 4H |
| Clase de tolerancia | ISO 1X 4HX |
| Clase de tolerancia | ISO 2 6H |
| Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX |
| Clase de tolerancia | 6H +0,05 |
| Clase de tolerancia | ISO 3 6G |
| Clase de tolerancia | ISO 3X 6GX |
| Clase de tolerancia | 7H |
| Clase de tolerancia | 7HX |
| Clase de tolerancia | 7G |
| Clase de tolerancia | 7GX |
| Clase de tolerancia | 6H +0,10 |
| Clase de tolerancia | 6H +0,20 |
| Número de ranuras de sujeción | 4 |
| Tipo de rosca | MF |
| Tamaño de rosca | M52×1 |
| Recubrimiento | Sin revestimiento |
| Ángulo de flanco | 60 grados |
| Norma rosca | DIN 13 |
| Forma del corte previo | B |
| Mango | Mango cilíndrico con h9 |
| Refrigeración interior | no |
| Empleo con tipo de perforación | hasta 3 × D en agujero pasante |
| Sentido del corte | derecha |

| | |
|-------------------------------|--|
| Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional |
| anillo de color | sin |
| Tipo de producto | Macho para roscar |