

Garant**Macho de roscar a máquina para agujeros pasantes de rosca izquierda, Sin revestimiento, MF: M1,8X0,2****Datos de pedido**

Número de pedido	130001 M1,8X0,2
GTIN	4062406000325
Clase de artículo	10N

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 91 días naturales
Cantidad mínima de pedido: 25 uds.
Equipamiento especial, no se admiten devoluciones
Tipo de rosca: MF-LH
Material de corte: HSS E
Norma: DIN 371
Clase de tolerancia: ISO 1 4H
Clase de tolerancia: ISO 1X 4HX
Clase de tolerancia: ISO 2 6H
Paso de rosca: 0,2 mm
Longitud total L: 40 mm
Ø de mango D_s: 2,5 mm
Vástago cuadrado □: 2,1 mm
Ø de agujero para roscar: 1,6 mm

Descripción técnica

Ø de rosca	1,8 mm
Norma	DIN 371
Clase de tolerancia	ISO 1 4H
Clase de tolerancia	ISO 1X 4HX
Clase de tolerancia	ISO 2 6H

Clase de tolerancia	ISO 2X 6HX
Clase de tolerancia	6H +0,05
Clase de tolerancia	ISO 3 6G
Clase de tolerancia	ISO 3X 6GX
Clase de tolerancia	7H
Clase de tolerancia	7HX
Clase de tolerancia	7G
Clase de tolerancia	7GX
Clase de tolerancia	6H +0,10
Clase de tolerancia	6H +0,20
Paso de rosca	0,2 mm
Material de corte	HSS E
Longitud total L	40 mm
Vástago cuadrado □	2,1 mm
Ø de agujero para roscar	1,6 mm
Número de filos Z	2
Profundidad de rosca	5,4 mm
Ø de mango D _s	2,5 mm
Número de ranuras de sujeción	2
Tipo de rosca	MF-LH
Tamaño de rosca	M1,8×0,2
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	izquierda

Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar