

Garant**Macho de roscar a máquina para agujeros pasantes de rosca izquierda, Sin revestimiento, MF: M13X1,5****Datos de pedido**

Número de pedido	130001 M13X1,5
GTIN	4062406001049
Clase de artículo	10N

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 35 días naturales
Cantidad mínima de pedido: 2 uds.
Equipamiento especial, no se admiten devoluciones
Tipo de rosca: MF-LH
Material de corte: HSS E
Norma: DIN 376
Clase de tolerancia: ISO 1 4H
Clase de tolerancia: ISO 1X 4HX
Clase de tolerancia: ISO 2 6H
Paso de rosca: 1,5 mm
Longitud total L: 110 mm
Ø de mango D_s: 11 mm
Vástago cuadrado □: 9 mm
Ø de agujero para roscar: 11,5 mm

Descripción técnica

Material de corte	HSS E
Vástago cuadrado □	9 mm
Norma	DIN 376
Número de ranuras de sujeción	3
Paso de rosca	1,5 mm

Ø de agujero para roscar	11,5 mm
Ø de mango D _s	11 mm
Número de filos Z	3
Longitud total L	110 mm
Profundidad de rosca	39 mm
Clase de tolerancia	ISO 1 4H
Clase de tolerancia	ISO 1X 4HX
Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Clase de tolerancia	ISO 2X 6HX
Clase de tolerancia	6H +0,05
Clase de tolerancia	ISO 3 6G
Clase de tolerancia	ISO 3X 6GX
Clase de tolerancia	7H
Clase de tolerancia	7HX
Clase de tolerancia	7G
Clase de tolerancia	7GX
Clase de tolerancia	6H +0,10
Clase de tolerancia	6H +0,20
Ø de rosca	13 mm
Tipo de rosca	MF-LH
Tamaño de rosca	M13×1,5
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	izquierda

Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar