

**Garant****Macho de roscar a máquina para agujeros pasantes de rosca izquierda, TiN,  
MF: M24X1,5****Datos de pedido**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Número de pedido  | 130006 M24X1,5 |
| GTIN              | 4062406009038  |
| Clase de artículo | 10N            |

**Descripción****Nota:**

Plazo de entrega: 49 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: MF-LH

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 376

Clase de tolerancia: ISO 1 4H

Clase de tolerancia: ISO 1X 4HX

Clase de tolerancia: ISO 2 6H

Paso de rosca: 1,5 mm

Longitud total L: 160 mm

Ø de mango D<sub>s</sub>: 18 mm

Vástago cuadrado □: 14,5 mm

Ø de agujero para roscar: 22,5 mm

**Descripción técnica**

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Paso de rosca                 | 1,5 mm  |
| Ø de agujero para roscar      | 22,5 mm |
| Ø de rosca                    | 24 mm   |
| Número de ranuras de sujeción | 3       |
| Norma                         | DIN 376 |

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Profundidad de rosca           | 72 mm                          |
| Clase de tolerancia            | ISO 1 4H                       |
| Clase de tolerancia            | ISO 1X 4HX                     |
| Clase de tolerancia            | ISO 2 6H                       |
| Clase de tolerancia            | ISO 2X 6HX                     |
| Clase de tolerancia            | 6H +0,05                       |
| Clase de tolerancia            | 6H +0,20                       |
| Clase de tolerancia            | ISO 3 6G                       |
| Clase de tolerancia            | ISO 3X 6GX                     |
| Clase de tolerancia            | 7H                             |
| Clase de tolerancia            | 7HX                            |
| Clase de tolerancia            | 7G                             |
| Clase de tolerancia            | 7GX                            |
| Clase de tolerancia            | 6H +0,10                       |
| Longitud total L               | 160 mm                         |
| Número de filos Z              | 3                              |
| Vástago cuadrado □             | 14,5 mm                        |
| Material de corte              | HSS E                          |
| Ø de mango D <sub>s</sub>      | 18 mm                          |
| Tipo de rosca                  | MF-LH                          |
| Tamaño de rosca                | M24×1,5                        |
| Recubrimiento                  | TiN                            |
| Ángulo de flanco               | 60 grados                      |
| Norma rosca                    | DIN 13                         |
| Forma del corte previo         | B                              |
| Mango                          | Mango cilíndrico con h9        |
| Refrigeración interior         | no                             |
| Empleo con tipo de perforación | hasta 3 × D en agujero pasante |
| Sentido del corte              | izquierda                      |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina,<br>para mecanizado convencional |
| anillo de color               | sin  |
| Tipo de producto              | Macho para roscar  |