

Garant**Machos para roscar a máquina para agujeros ciegos, Sin revestimiento, MF: M12X0,75****Datos de pedido**

Número de pedido	130010 M12X0,75
GTIN	4062406011666
Clase de artículo	10N

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 35 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 2 uds.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Descripción técnica

Número de ranuras de sujeción	3
Ø de rosca	12 mm
Ø de mango D _s	9 mm
Material de corte	HSS E
Longitud total L	110 mm
Norma	DIN 376
Profundidad de rosca	30 mm
Número de filos Z	3
Clase de tolerancia	ISO 1 4H
Clase de tolerancia	ISO 1X 4HX
Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Clase de tolerancia	ISO 2X 6HX
Clase de tolerancia	6H +0,05

Clase de tolerancia	6H +0,20
Clase de tolerancia	ISO 3 6G
Clase de tolerancia	ISO 3X 6GX
Clase de tolerancia	7H
Clase de tolerancia	7HX
Clase de tolerancia	7G
Clase de tolerancia	7GX
Clase de tolerancia	6H +0,10
Paso de rosca	0,75 mm
Ø de agujero para roscar	11,25 mm
Vástago cuadrado □	7 mm
Tipo de rosca	MF
Tamaño de rosca	M12×0,75
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2×D en agujero ciego
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar