

Garant**Machos para roscar a máquina para agujeros ciegos, Sin revestimiento, MF: M5X0,8****Datos de pedido**

Número de pedido	130010 M5X0,8
GTIN	4062406011338
Clase de artículo	10N

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 35 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 3 uds.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Descripción técnica

Ø de mango D _s	6 mm
Paso de rosca	0,8 mm
Ø de agujero para roscar	4,2 mm
Material de corte	HSS E
Profundidad de rosca	12,5 mm
Longitud total L	70 mm
Número de ranuras de sujeción	3
Ø de rosca	5 mm
Número de filos Z	3
Vástago cuadrado □	4,9 mm
Clase de tolerancia	ISO 1 4H
Clase de tolerancia	ISO 1X 4HX
Clase de tolerancia	ISO 2 6H

Clase de tolerancia	ISO 2X 6HX
Clase de tolerancia	6H +0,05
Clase de tolerancia	6H +0,20
Clase de tolerancia	ISO 3 6G
Clase de tolerancia	ISO 3X 6GX
Clase de tolerancia	7H
Clase de tolerancia	7HX
Clase de tolerancia	7G
Clase de tolerancia	7GX
Clase de tolerancia	6H +0,10
Norma	DIN 371
Tipo de rosca	MF
Tamaño de rosca	M5×0,8
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2×D en agujero ciego
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar