

**Garant****Macho de roscar a máquina para agujeros ciegos y pasantes de rosca izquierda, Sin revestimiento, MF: M57X0,75****Datos de pedido**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Número de pedido  | 130021 M57X0,75 |
| GTIN              | 4062406027735   |
| Clase de artículo | 10N             |

**Descripción****Nota:**

Plazo de entrega: 35 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: MF-LH

Material de corte: HSS

Norma: DIN 2184

Clase de tolerancia: ISO 1 4H

Clase de tolerancia: ISO 1X 4HX

Clase de tolerancia: ISO 2 6H

Paso de rosca: 0,75 mm

Longitud total L: 160 mm

Ø de mango D<sub>s</sub>: 45 mm

Vástago cuadrado □: 35 mm

Ø de agujero para roscar: 56,25 mm

**Descripción técnica**

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Ø de agujero para roscar      | 56,25 mm |
| Norma                         | DIN 2184 |
| Número de ranuras de sujeción | 6        |
| Vástago cuadrado □            | 35 mm    |
| Número de filos Z             | 6        |

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Longitud total L               | 160 mm                         |
| Ø de mango D <sub>s</sub>      | 45 mm                          |
| Profundidad de rosca           | 85,5 mm                        |
| Paso de rosca                  | 0,75 mm                        |
| Ø de rosca                     | 57 mm                          |
| Material de corte              | HSS                            |
| Clase de tolerancia            | ISO 1 4H                       |
| Clase de tolerancia            | ISO 1X 4HX                     |
| Clase de tolerancia            | ISO 2 6H                       |
| Clase de tolerancia            | ISO 2X 6HX                     |
| Clase de tolerancia            | 6H +0,20                       |
| Clase de tolerancia            | ISO 3 6G                       |
| Clase de tolerancia            | ISO 3X 6GX                     |
| Clase de tolerancia            | 7H                             |
| Clase de tolerancia            | 7HX                            |
| Clase de tolerancia            | 7G                             |
| Clase de tolerancia            | 7GX                            |
| Clase de tolerancia            | 6H +0,05                       |
| Clase de tolerancia            | 6H +0,10                       |
| Tipo de rosca                  | MF-LH                          |
| Tamaño de rosca                | M57×0,75                       |
| Recubrimiento                  | Sin revestimiento              |
| Ángulo de flanco               | 60 grados                      |
| Norma rosca                    | DIN 13                         |
| Forma del corte previo         | C                              |
| Mango                          | Mango cilíndrico con h9        |
| Refrigeración interior         | no                             |
| Empleo con tipo de perforación | hasta 1,5×D en agujero pasante |
| Empleo con tipo de perforación | hasta 1,5×D en agujero ciego   |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Sentido del corte             | izquierda  |
| Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina,<br>para mecanizado convencional |
| anillo de color               | sin  |
| Tipo de producto              | Macho para roscar  |