

Garant
Macho de roscar a máquina para agujeros ciegos y pasantes, TiN, MF: M80X6

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 130025 M80X6 |
| GTIN | 4062406030933 |
| Clase de artículo | 10N |

Descripción
Nota:

Plazo de entrega: 49 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: MF

Material de corte: HSS

Norma: DIN 2184

Clase de tolerancia: ISO 1 4H

Clase de tolerancia: ISO 1X 4HX

Clase de tolerancia: ISO 2 6H

Paso de rosca: 6 mm

Longitud total L: 160 mm

 Ø de mango D_s: 50 mm

Vástago cuadrado □: 39 mm

Ø de agujero para roscar: 74 mm

Descripción técnica

| | |
|--------------------------|----------|
| Número de filos Z | 8 |
| Paso de rosca | 6 mm |
| Ø de rosca | 80 mm |
| Norma | DIN 2184 |
| Profundidad de rosca | 120 mm |
| Ø de agujero para roscar | 74 mm |

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Vástago cuadrado □ | 39 mm |
| Ø de mango D _s | 50 mm |
| Material de corte | HSS |
| Clase de tolerancia | ISO 1 4H |
| Clase de tolerancia | ISO 1X 4HX |
| Clase de tolerancia | ISO 2 6H |
| Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX |
| Clase de tolerancia | 6H +0,20 |
| Clase de tolerancia | ISO 3 6G |
| Clase de tolerancia | ISO 3X 6GX |
| Clase de tolerancia | 7H |
| Clase de tolerancia | 7HX |
| Clase de tolerancia | 7G |
| Clase de tolerancia | 7GX |
| Clase de tolerancia | 6H +0,05 |
| Clase de tolerancia | 6H +0,10 |
| Número de ranuras de sujeción | 8 |
| Longitud total L | 160 mm |
| Tipo de rosca | MF |
| Tamaño de rosca | M80×6 |
| Recubrimiento | TiN |
| Ángulo de flanco | 60 grados |
| Norma rosca | DIN 13 |
| Forma del corte previo | C |
| Mango | Mango cilíndrico con h9 |
| Refrigeración interior | no |
| Empleo con tipo de perforación | hasta 1,5×D en agujero pasante |
| Empleo con tipo de perforación | hasta 1,5×D en agujero ciego |
| Sentido del corte | derecha |

| | |
|-------------------------------|--|
| Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional |
| anillo de color | sin |
| Tipo de producto | Macho para roscar |