

Garant**Machos para roscar a máquina para agujeros ciegos, TiN, MF: M18X2****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 130015 M18X2 |
| GTIN | 4062406019365 |
| Clase de artículo | 10N |

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 49 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 2 uds.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: MF

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 376

Clase de tolerancia: ISO 1 4H

Clase de tolerancia: ISO 1X 4HX

Clase de tolerancia: ISO 2 6H

Paso de rosca: 2 mm

Longitud total L: 125 mm

Ø de mango D_s: 14 mm

Vástago cuadrado □: 11 mm

Ø de agujero para roscar: 16 mm

Descripción técnica

| | |
|---------------------------|----------|
| Profundidad de rosca | 45 mm |
| Norma | DIN 376 |
| Ø de agujero para roscar | 16 mm |
| Paso de rosca | 2 mm |
| Ø de mango D _s | 14 mm |
| Clase de tolerancia | ISO 1 4H |

| | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Clase de tolerancia | ISO 1X 4HX |
| Clase de tolerancia | ISO 2 6H |
| Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX |
| Clase de tolerancia | 6H +0,05 |
| Clase de tolerancia | 6H +0,20 |
| Clase de tolerancia | ISO 3 6G |
| Clase de tolerancia | ISO 3X 6GX |
| Clase de tolerancia | 7H |
| Clase de tolerancia | 7HX |
| Clase de tolerancia | 7G |
| Clase de tolerancia | 7GX |
| Clase de tolerancia | 6H +0,10 |
| Número de filos Z | 3 |
| Vástago cuadrado <input type="checkbox"/> | 11 mm |
| Longitud total L | 125 mm |
| Ø de rosca | 18 mm |
| Número de ranuras de sujeción | 3 |
| Material de corte | HSS E |
| Tipo de rosca | MF |
| Tamaño de rosca | M18×2 |
| Recubrimiento | TiN |
| Ángulo de flanco | 60 grados |
| Norma rosca | DIN 13 |
| Forma del corte previo | C |
| Mango | Mango cilíndrico con h9 |
| Refrigeración interior | no |
| Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego |
| Sentido del corte | derecha |
| Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional |

anillo de color

sin

Tipo de producto

Macho para roscar