

Garant**Macho de roscar a máquina para agujeros pasantes de rosca izquierda, Sin revestimiento, Tipo: 7/16-28****Datos de pedido**

Número de pedido	130031 7/16-28
GTIN	4062406037024
Clase de artículo	10N

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 35 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 2 uds.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UNEF-LH

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 376

Pasos por pulgada: 28

Ø de rosca: 11,112 mm

Longitud total L: 110 mm

Ø de mango D_s: 9 mm

Vástago cuadrado □: 7 mm

Ø de agujero para roscar: 10,35 mm

Descripción técnica

Ø de mango D _s	9 mm
Vástago cuadrado □	7 mm
Longitud total L	110 mm
Pasos por pulgada	28
Ø de agujero para roscar	10,35 mm
Paso de rosca	0,907 mm
Profundidad de rosca	33,33 mm

Número de filos Z	3
Ø de rosca	11,11 mm
Norma	DIN 376
Número de ranuras de sujeción	3
Material de corte	HSS E
Tipo de rosca	UNEF-LH
Tamaño de rosca	7/16-28 UNF LH
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	izquierda
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar