

Garant**Macho de roscar a máquina para agujeros pasantes de rosca izquierda, Sin revestimiento, Tipo: 1/2-20****Datos de pedido**

Número de pedido	130031 1/2-20
GTIN	4062406037123
Clase de artículo	10N

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 35 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 2 uds.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UNF-LH

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 376

Pasos por pulgada: 20

Ø de rosca: 12,7 mm

Longitud total L: 110 mm

Ø de mango D_s: 11 mm

Vástago cuadrado □: 9 mm

Ø de agujero para roscar: 11,5 mm

Descripción técnica

Número de filos Z	3
Profundidad de rosca	38,1 mm
Ø de agujero para roscar	11,5 mm
Material de corte	HSS E
Número de ranuras de sujeción	3
Norma	DIN 376
Longitud total L	110 mm

Ø de mango D _s	11 mm
Ø de rosca	12,7 mm
Pasos por pulgada	20
Vástago cuadrado □	9 mm
Paso de rosca	1,27 mm
Tipo de rosca	UNF-LH
Tamaño de rosca	1/2-20 UNF LH
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	izquierda
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar