

Garant
Macho para roscar a máquina para agujero pasante, Sin revestimiento, Tipo: 1/2-24

Datos de pedido

Número de pedido	130030 1/2-24
GTIN	4062406034870
Clase de artículo	10N

Descripción
Nota:

Plazo de entrega: 35 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 2 uds.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UNS

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 376

Pasos por pulgada: 24

Ø de rosca: 12,7 mm

Longitud total L: 110 mm

 Ø de mango D_s: 11 mm

Vástago cuadrado □: 9 mm

Ø de agujero para roscar: 11,7 mm

Descripción técnica

Número de filos Z	3
Profundidad de rosca	25,4 mm
Ø de agujero para roscar	11,7 mm
Material de corte	HSS E
Pasos por pulgada	24
Ø de mango D _s	11 mm
Vástago cuadrado □	9 mm

Número de ranuras de sujeción	3
Norma	DIN 376
Paso de rosca	1,058 mm
Ø de rosca	12,7 mm
Longitud total L	110 mm
Tipo de rosca	UNS
Tamaño de rosca	1/2-24 UNS
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar