

Garant**Macho de roscar a máquina para agujeros pasantes de rosca izquierda, Sin revestimiento, Tipo: 1/4-40****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 130031 1/4-40 |
| GTIN | 4062406036782 |
| Clase de artículo | 10N |

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 35 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 3 uds.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UNS-LH

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 371

Pasos por pulgada: 40

Ø de rosca: 6,35 mm

Longitud total L: 80 mm

Ø de mango D_s: 7 mm

Vástago cuadrado □: 5,5 mm

Ø de agujero para roscar: 5,75 mm

Descripción técnica

| | |
|-------------------------------|---------|
| Vástago cuadrado □ | 5,5 mm |
| Número de ranuras de sujeción | 3 |
| Norma | DIN 371 |
| Ø de rosca | 6,35 mm |
| Longitud total L | 80 mm |
| Pasos por pulgada | 40 |
| Ø de mango D _s | 7 mm |

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Ø de agujero para roscar | 5,75 mm |
| Material de corte | HSS E |
| Número de filos Z | 3 |
| Profundidad de rosca | 19,05 mm |
| Paso de rosca | 0,635 mm |
| Tipo de rosca | UNS-LH |
| Tamaño de rosca | 1/4-40 UNS LH |
| Recubrimiento | Sin revestimiento |
| Ángulo de flanco | 60 grados |
| Norma rosca | ASME B1.1 |
| Clase de tolerancia | 1B |
| Clase de tolerancia | 2B +0,20 |
| Clase de tolerancia | 2B +0,10 |
| Clase de tolerancia | 3B |
| Clase de tolerancia | 2B |
| Clase de tolerancia | 2B +0,05 |
| Forma del corte previo | B |
| Mango | Mango cilíndrico con h9 |
| Refrigeración interior | no |
| Empleo con tipo de perforación | hasta 3 × D en agujero pasante |
| Sentido del corte | izquierda |
| Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional |
| anillo de color | sin |
| Tipo de producto | Macho para roscar |