

Garant**Macho para roscar a máquina para agujero pasante, Sin revestimiento, Tipo: 1.5/8-20****Datos de pedido**

Número de pedido	130030 1.5/8-20
GTIN	4062406036058
Clase de artículo	10N

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 35 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UN

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 376

Pasos por pulgada: 20

Ø de rosca: 41,275 mm

Longitud total L: 200 mm

Ø de mango D_s: 32 mm

Vástago cuadrado □: 24 mm

Ø de agujero para roscar: 40,08 mm

Descripción técnica

Ø de agujero para roscar	40,08 mm
Profundidad de rosca	82,55 mm
Longitud total L	200 mm
Ø de rosca	41,275 mm
Material de corte	HSS E
Paso de rosca	1,27 mm
Norma	DIN 376

Número de ranuras de sujeción	4
Ø de mango D _s	32 mm
Vástago cuadrado □	24 mm
Número de filos Z	4
Pasos por pulgada	20
Tipo de rosca	UN
Tamaño de rosca	1.5/8-20 UN
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar