

Garant
Macho para roscar a máquina para agujero pasante, Sin revestimiento, Tipo: 1.1/4-7

Datos de pedido

Número de pedido	130030 1.1/4-7
GTIN	4062406035716
Clase de artículo	10N

Descripción
Nota:

Plazo de entrega: 35 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UNC

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 376

Pasos por pulgada: 7

Ø de rosca: 31,75 mm

Longitud total L: 180 mm

Ø de mango D_s: 25 mm

Vástago cuadrado □: 20 mm

Ø de agujero para roscar: 28,05 mm

Descripción técnica

Ø de mango D _s	25 mm
Material de corte	HSS E
Paso de rosca	3,629 mm
Longitud total L	180 mm
Número de filos Z	4
Número de ranuras de sujeción	4
Ø de rosca	31,75 mm

Pasos por pulgada	7
Ø de agujero para roscar	28,05 mm
Profundidad de rosca	63,5 mm
Norma	DIN 376
Vástago cuadrado □	20 mm
Tipo de rosca	UNC
Tamaño de rosca	1.1/4-7 UNC
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar