

Garant**Macho para roscar a máquina para agujero pasante, Sin revestimiento, Tipo: 3/8-18****Datos de pedido**

Número de pedido	130030 3/8-18
GTIN	4062406034757
Clase de artículo	10N

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 35 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 3 uds.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UNS

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 371

Pasos por pulgada: 18

Ø de rosca: 9,525 mm

Longitud total L: 100 mm

Ø de mango D_s: 10 mm

Vástago cuadrado □: 8 mm

Ø de agujero para roscar: 8,2 mm

Descripción técnica

Paso de rosca	1,411 mm
Pasos por pulgada	18
Vástago cuadrado □	8 mm
Ø de agujero para roscar	8,2 mm
Material de corte	HSS E
Longitud total L	100 mm
Ø de mango D _s	10 mm

Profundidad de rosca	28,59 mm
Número de ranuras de sujeción	3
Número de filos Z	3
Ø de rosca	9,525 mm
Norma	DIN 371
Tipo de rosca	UNS
Tamaño de rosca	3/8-18 UNS
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar