

Garant**Macho para roscar a máquina para agujero pasante, Sin revestimiento, Tipo: 7/8-24****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 130030 7/8-24 |
| GTIN | 4062406035259 |
| Clase de artículo | 10N |

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 35 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UNS

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 376

Pasos por pulgada: 24

Ø de rosca: 22,225 mm

Longitud total L: 140 mm

Ø de mango D_s: 18 mm

Vástago cuadrado □: 14,5 mm

Ø de agujero para roscar: 21,2 mm

Descripción técnica

| | |
|--------------------------|----------|
| Longitud total L | 140 mm |
| Ø de rosca | 22,23 mm |
| Pasos por pulgada | 24 |
| Vástago cuadrado □ | 14,5 mm |
| Norma | DIN 376 |
| Número de filos Z | 3 |
| Ø de agujero para roscar | 21,2 mm |

| | |
|--------------------------------|--|
| Número de ranuras de sujeción | 3 |
| Material de corte | HSS E |
| Ø de mango D _s | 18 mm |
| Profundidad de rosca | 66,69 mm |
| Paso de rosca | 1,058 mm |
| Tipo de rosca | UNS |
| Tamaño de rosca | 7/8-24 UNS |
| Recubrimiento | Sin revestimiento |
| Ángulo de flanco | 60 grados |
| Norma rosca | ASME B1.1 |
| Clase de tolerancia | 1B |
| Clase de tolerancia | 2B +0,20 |
| Clase de tolerancia | 2B +0,10 |
| Clase de tolerancia | 3B |
| Clase de tolerancia | 2B |
| Clase de tolerancia | 2B +0,05 |
| Forma del corte previo | B |
| Mango | Mango cilíndrico con h9 |
| Refrigeración interior | no |
| Empleo con tipo de perforación | hasta 3 × D en agujero pasante |
| Sentido del corte | derecha |
| Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional |
| anillo de color | sin |
| Tipo de producto | Macho para roscar |