

**Garant****Macho de roscar a máquina para agujeros pasantes de rosca izquierda, Sin revestimiento, Tipo: 5/8-18****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 130031 5/8-18 |
| GTIN              | 4062406037284 |
| Clase de artículo | 10N           |

**Descripción****Nota:**

Plazo de entrega: 35 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 2 uds.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UNF-LH

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 376

Pasos por pulgada: 18

Ø de rosca: 15,875 mm

Longitud total L: 110 mm

Ø de mango D<sub>s</sub>: 12 mm

Vástago cuadrado □: 9 mm

Ø de agujero para roscar: 14,5 mm

**Descripción técnica**

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Material de corte             | HSS E    |
| Paso de rosca                 | 1,411 mm |
| Ø de mango D <sub>s</sub>     | 12 mm    |
| Profundidad de rosca          | 47,64 mm |
| Pasos por pulgada             | 18       |
| Número de ranuras de sujeción | 3        |
| Número de filos Z             | 3        |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Ø de rosca                     | 15,88 mm   |
| Ø de agujero para roscar       | 14,5 mm  |
| Norma                          | DIN 376  |
| Vástago cuadrado □             | 9 mm   |
| Longitud total L               | 110 mm   |
| Tipo de rosca                  | UNF-LH   |
| Tamaño de rosca                | 5/8-18 UNF LH  |
| Recubrimiento                  | Sin revestimiento  |
| Ángulo de flanco               | 60 grados  |
| Norma rosca                    | ASME B1.1  |
| Clase de tolerancia            | 1B   |
| Clase de tolerancia            | 2B +0,20   |
| Clase de tolerancia            | 2B +0,10   |
| Clase de tolerancia            | 3B   |
| Clase de tolerancia            | 2B   |
| Clase de tolerancia            | 2B +0,05   |
| Forma del corte previo         | B  |
| Mango                          | Mango cilíndrico con h9                                      |
| Refrigeración interior         | no   |
| Empleo con tipo de perforación | hasta 3 × D en agujero pasante                               |
| Sentido del corte              | izquierda  |
| Tipo de herramienta de roscar  | Macho para roscar a máquina,<br>para mecanizado convencional |
| anillo de color                | sin  |
| Tipo de producto               | Macho para roscar  |