

Garant**Macho de roscar a máquina para agujeros pasantes de rosca izquierda, Sin revestimiento, Tipo: 1.3/8-14****Datos de pedido**

Número de pedido	130031 1.3/8-14
GTIN	4062406038045
Clase de artículo	10N

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 35 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UNS-LH

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 376

Pasos por pulgada: 14

Ø de rosca: 34,925 mm

Longitud total L: 200 mm

Ø de mango D_s: 28 mm

Vástago cuadrado □: 22 mm

Ø de agujero para roscar: 33,3 mm

Descripción técnica

Longitud total L	200 mm
Ø de rosca	34,925 mm
Ø de agujero para roscar	33,3 mm
Norma	DIN 376
Profundidad de rosca	69,85 mm
Pasos por pulgada	14
Material de corte	HSS E

Vástago cuadrado □	22 mm
Número de ranuras de sujeción	4
Ø de mango D _s	28 mm
Número de filos Z	4
Paso de rosca	1,814 mm
Tipo de rosca	UNS-LH
Tamaño de rosca	1.3/8-14 UNS LH
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	izquierda
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar