

**Garant****Macho de roscar a máquina para agujeros pasantes de rosca izquierda, Sin revestimiento, Tipo: NO.12-28****Datos de pedido**

Número de pedido	130031 NO.12-28
GTIN	4062406036744
Clase de artículo	10N

**Descripción****Nota:**

Plazo de entrega: 35 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 3 uds.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UNF-LH

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 371

Pasos por pulgada: 28

Ø de rosca: 5,486 mm

Longitud total L: 80 mm

Ø de mango D<sub>s</sub>: 6 mm

Vástago cuadrado □: 4,9 mm

Ø de agujero para roscar: 4,7 mm

**Descripción técnica**

Ø de mango D <sub>s</sub>	6 mm
Ø de agujero para roscar	4,7 mm
Norma	DIN 371
Profundidad de rosca	16,47 mm
Ø de rosca	5,49 mm
Material de corte	HSS E
Vástago cuadrado □	4,9 mm

Número de ranuras de sujeción	3
Paso de rosca	0,907 mm
Pasos por pulgada	28
Número de filos Z	3
Longitud total L	80 mm
Tipo de rosca	UNF-LH
Tamaño de rosca	12-28 UNF LH
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	izquierda
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar