

Garant**Macho de roscar a máquina para agujeros pasantes de rosca izquierda, Sin revestimiento, Tipo: NO.6-32****Datos de pedido**

Número de pedido	130031 NO.6-32
GTIN	4062406036591
Clase de artículo	10N

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 35 días naturales
Cantidad mínima de pedido: 3 uds.
Equipamiento especial, no se admiten devoluciones
Tipo de rosca: UNC-LH
Material de corte: HSS E
Norma: DIN 371
Pasos por pulgada: 32
Ø de rosca: 3,505 mm
Longitud total L: 56 mm
Ø de mango D_s: 4 mm
Vástago cuadrado □: 3 mm
Ø de agujero para roscar: 2,77 mm

Descripción técnica

Longitud total L	56 mm
Ø de rosca	3,51 mm
Pasos por pulgada	32
Paso de rosca	0,794 mm
Número de filos Z	3
Ø de mango D _s	4 mm
Profundidad de rosca	10,53 mm

Vástago cuadrado □	3 mm
Norma	DIN 371
Número de ranuras de sujeción	3
Material de corte	HSS E
Ø de agujero para roscar	2,77 mm
Tipo de rosca	UNC-LH
Tamaño de rosca	6-32 UNC LH
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	izquierda
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar