

Garant**Macho para roscar a máquina para agujero pasante, TiN, Tipo: 3/4-27****Datos de pedido**

Número de pedido	130035 3/4-27
GTIN	4062406039615
Clase de artículo	10N

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 49 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 2 uds.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UNS

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 376

Pasos por pulgada: 27

Ø de rosca: 19,05 mm

Longitud total L: 125 mm

Ø de mango D_s: 14 mm

Vástago cuadrado □: 11 mm

Ø de agujero para roscar: 18,2 mm

Descripción técnica

Número de ranuras de sujeción	3
Ø de agujero para roscar	18,2 mm
Número de filos Z	3
Material de corte	HSS E
Ø de rosca	19,05 mm
Paso de rosca	0,94 mm
Ø de mango D _s	14 mm

Norma	DIN 376
Vástago cuadrado □	11 mm
Longitud total L	125 mm
Pasos por pulgada	27
Profundidad de rosca	57,15 mm
Tipo de rosca	UNS
Tamaño de rosca	3/4-27 UNS
Recubrimiento	TiN
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar