

Garant
Macho para roscar a máquina para agujero pasante, TiN, Tipo: 2-8

Datos de pedido

Número de pedido	130035 2-8
GTIN	4062406040949
Clase de artículo	10N

Descripción
Nota:

Plazo de entrega: 49 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UN

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 376

Pasos por pulgada: 8

Ø de rosca: 50,8 mm

Longitud total L: 250 mm

 Ø de mango D_s: 40 mm

Vástago cuadrado □: 32 mm

Ø de agujero para roscar: 47,8 mm

Descripción técnica

Vástago cuadrado □	32 mm
Ø de mango D _s	40 mm
Profundidad de rosca	101,6 mm
Material de corte	HSS E
Ø de agujero para roscar	47,8 mm
Número de filos Z	4
Longitud total L	250 mm
Pasos por pulgada	8

Ø de rosca	50,8 mm
Paso de rosca	3,175 mm
Norma	DIN 376
Número de ranuras de sujeción	4
Tipo de rosca	UN
Tamaño de rosca	2-8 UN
Recubrimiento	TiN
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar