

**Garant****Macho para roscar a máquina para agujero pasante, TiN, Tipo: 1-10****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 130035 1-10   |
| GTIN              | 4062406039912 |
| Clase de artículo | 10N           |

**Descripción****Nota:**

Plazo de entrega: 49 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UNS

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 376

Pasos por pulgada: 10

Ø de rosca: 25,4 mm

Longitud total L: 160 mm

Ø de mango D<sub>3</sub>: 20 mm

Vástago cuadrado □: 16 mm

Ø de agujero para roscar: 23 mm

**Descripción técnica**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Número de filos Z  | 4       |
| Ø de rosca         | 25,4 mm |
| Longitud total L   | 160 mm  |
| Pasos por pulgada  | 10      |
| Material de corte  | HSS E   |
| Paso de rosca      | 2,54 mm |
| Vástago cuadrado □ | 16 mm   |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Norma                          | DIN 376  |
| Ø de mango D <sub>s</sub>      | 20 mm  |
| Número de ranuras de sujeción  | 4  |
| Ø de agujero para roscar       | 23 mm  |
| Profundidad de rosca           | 76,2 mm  |
| Tipo de rosca                  | UNS  |
| Tamaño de rosca                | 1-10 UNS   |
| Recubrimiento                  | TiN  |
| Ángulo de flanco               | 60 grados  |
| Norma rosca                    | ASME B1.1  |
| Clase de tolerancia            | 1B   |
| Clase de tolerancia            | 2B +0,20   |
| Clase de tolerancia            | 2B +0,10   |
| Clase de tolerancia            | 3B   |
| Clase de tolerancia            | 2B   |
| Clase de tolerancia            | 2B +0,05   |
| Forma del corte previo         | B  |
| Mango                          | Mango cilíndrico con h9                                      |
| Refrigeración interior         | no   |
| Empleo con tipo de perforación | hasta 3 × D en agujero pasante                               |
| Sentido del corte              | derecha  |
| Tipo de herramienta de roscar  | Macho para roscar a máquina,<br>para mecanizado convencional |
| anillo de color                | sin  |
| Tipo de producto               | Macho para roscar  |