

Garant
Macho para roscar a máquina para agujero pasante, TiN, Tipo: 1.3/8-18

Datos de pedido

Número de pedido	130035 1.3/8-18
GTIN	4062406040260
Clase de artículo	10N

Descripción
Nota:

Plazo de entrega: 49 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UNEF

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 376

Pasos por pulgada: 18

Ø de rosca: 34,925 mm

Longitud total L: 200 mm

Ø de mango D₃: 28 mm

Vástago cuadrado □: 22 mm

Ø de agujero para roscar: 33,7 mm

Descripción técnica

Número de ranuras de sujeción	4
Ø de rosca	34,925 mm
Ø de agujero para roscar	33,7 mm
Paso de rosca	1,411 mm
Vástago cuadrado □	22 mm
Pasos por pulgada	18
Material de corte	HSS E
Número de filos Z	4

Norma	DIN 376
Ø de mango D _s	28 mm
Profundidad de rosca	69,85 mm
Longitud total L	200 mm
Tipo de rosca	UNEF
Tamaño de rosca	1.3/8-18 UNEF
Recubrimiento	TiN
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar