

Garant**Macho para roscar a máquina para agujero pasante, TiN, Tipo: 11/16-20****Datos de pedido**

Número de pedido	130035 11/16-20
GTIN	4062406039585
Clase de artículo	10N

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 49 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 2 uds.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UN

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 376

Pasos por pulgada: 20

Ø de rosca: 17,462 mm

Longitud total L: 125 mm

Ø de mango D₃: 14 mm

Vástago cuadrado □: 11 mm

Ø de agujero para roscar: 16,25 mm

Descripción técnica

Norma	DIN 376
Longitud total L	125 mm
Material de corte	HSS E
Ø de rosca	17,462 mm
Número de filos Z	3
Número de ranuras de sujeción	3
Ø de agujero para roscar	16,25 mm

Pasos por pulgada	20
Profundidad de rosca	34,92 mm
Ø de mango D _s	14 mm
Paso de rosca	1,27 mm
Vástago cuadrado □	11 mm
Tipo de rosca	UN
Tamaño de rosca	11/16-20 UN
Recubrimiento	TiN
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar